

# PC RapidScan

PC RapiScan是一台與電腦相連操作的快篩讀取儀。該軟體易於使用，並為消費者提供了許多功能，可以最好且最正確地讀取到 C / T線。

## 產品內容物

### Rapid Test View軟體




### 快篩讀取儀



### 客製化卡夾插座




- 空間占比小、重量輕
- 易於使用僅需簡易學習
- 客制化軟體的設定
- 適用於多種卡夾 / 條帶



# 主要特點 & 優勢

## 軟體特點

### 1 分析呈色與螢光試條



選擇用於螢光或比色測定的光。



也能夠分析多條 T 線或多個試條。

### 2 人性化的操作和臨界值

您可以方便地選擇即時或延遲分析。

Start to analyze...

Delay to analyze...

### 3 易於使用的數據庫下載

No.	Date	Time	Profile	DeviceID	SampleNo	Sample Type	User	Result
1	2021-02-25	16:28:52	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
2	2021-02-25	16:28:10	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
3	2021-02-25	16:28:34	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
4	2021-02-25	17:28:09	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
5	2021-02-25	17:28:16	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
6	2021-02-25	17:28:49	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
7	2021-02-25	17:28:11	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
8	2021-02-25	17:28:13	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
9	2021-02-25	16:59:41	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
10	2021-02-24	16:59:41	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
11	2021-02-25	09:28:40	com05	191-5850A0...	1		Kevin Wang	191-5850A0...
12	2021-02-24	17:28:12	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
13	2021-02-24	17:28:13	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
14	2021-02-24	17:28:13	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
15	2021-02-24	17:28:13	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
16	2021-02-24	17:28:13	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
17	2021-02-24	17:28:13	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
18	2021-02-24	16:59:41	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
19	2021-02-24	16:59:41	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...
20	2021-02-24	16:59:41	com05	191-5850A0...	9		Kevin Wang	191-5850A0...

客戶可以查看並選擇任何數據，並將其轉換為Excel格式。

## 關鍵優勢

- 體積小，易於存放
- 對於系統整合非常方便
- 分析數據輸出為含圖片的csv文件
- 幫助終端用戶查閱、收集圖片和數據
- 為不同的用戶場景提供靈活的QR碼格式

# 基本資訊

## 快篩讀取儀規格

圖像傳感器	CMOS
光源	單光源模式：白光 雙光源模式：白光 + UV光
掃描媒體	快篩試劑，比色或熒光的信號
端口	USB 2.0
應用軟體	Rapid Test View Basic
支援系統	Windows 7或更高版本的操作系統，最低4G RAM
電源	通過主機USB端口提供5V，280 mA

**For more information or any question, please contact :**

**PACIFIC IMAGE ELECTRONICS CO., LTD  
7F, No. 239, SEC. 1, DATONG RD., XIZHI DIST.,  
NEW TAIPEI CITY 221,  
TAIWAN**

**TEL: +886 2 8692 1800  
FAX: +886 2 8692 1860  
sales@scanace.com.tw  
www.scanace.com**